



HXT043H

Motorantrieb für Baugröße P250 24V DC ohne Autoreset

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart Motorantrieb

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart DC

Spannung

Steuerspannung DC 24 V

Steuerspannung AC 0 V

Strom

Einschaltstrom OFF-RESET 24V DC - 27A

Einschaltstrom ON 24V DC - 14.1A

Betriebsstrom OFF-RESET 24V DC - 14.1A

Betriebsstrom ON 24V DC - 14.1A

Normen

Europäische Direktive RoHs Übereinstimmend

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N. 2000 m