



HXT045H

Motorantrieb für Baugröße P250 200-220V AC DC mit Autoreset

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart	Motorantrieb
---------------	--------------

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	AC/DC
-------------------------	-------

Spannung

Steuerspannung DC	200 / 220 V
-------------------	-------------

Steuerspannung AC	200 / 220 V
-------------------	-------------

Strom

Einschaltstrom OFF-RESET	200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
--------------------------	---

Einschaltstrom ON	200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A
-------------------	---

Betriebsstrom OFF-RESET	200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
-------------------------	---

Betriebsstrom ON	200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A
------------------	---

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------