



HXW040H

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 24-48VDC mit Autoreset

Technische Merkmale

Spannung

Steuerspannung DC	24 / 48 V
Steuerspannung AC	0 V

Strom

Einschaltstrom OFF-RESET	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
Einschaltstrom ON	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
Betriebsstrom OFF-RESET	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------