



HXW043H

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 24-48VDC ohne Autoreset

Technische Merkmale

Architektur

Steuerungsart Motorantrieb

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart DC

Spannung

Steuerspannung DC 24 / 48 V

Steuerspannung AC 0 V

Strom

Einschaltstrom OFF-RESET 24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A

Einschaltstrom ON 24V DC - 12A ; 48V DC - 12A

Betriebsstrom OFF-RESET 24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N. 2000 m