



HXW044H

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 100-240VAC ohne Autoreset

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart AC

Spannung

Steuerspannung DC 0 V

Steuerspannung AC 100 / 240 V

Strom

Einschaltstrom OFF-RESET 100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A

Einschaltstrom ON 100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A

Betriebsstrom OFF-RESET 100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A

Frequenz

Frequenz 50 bis 60 Hz

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0 W

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Höhe über N.N. 2000 m