



HYA005H

Klemmen für Baugröße x160 3polig Alu

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3 P

Strom

Nennstrom 160 A

Montage

Drehmoment 10Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 / 70mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 / 70 mm²

Leiterquerschnitt 35...70 mm²

Kabel

Material des Kabels Cu / Al

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP4X

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m