



HYB001H

## Klemmen für Baugröße x250 3polig Alu/Kupfer

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl 3 P

#### Strom

Nennstrom 250 A

#### Montage

Drehmoment 25Nm

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 - 150mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt 35...185 mm<sup>2</sup>

#### Kabel

Material des Kabels Cu / Al

#### Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

#### Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m