



HYB002H

Klemmen für Baugröße x250 4polig Alu/Kupfer

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4 P

Strom

Nennstrom 250 A

Montage

Drehmoment 25Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 35 - 150mm²

Leiterquerschnitt 35...185 mm²

Kabel

Material des Kabels Cu / Al

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m