



HYD003H

Klemmen für Baugröße h630 3polig Kupfer

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3 P

Strom

Nennstrom 400 A

Montage

Drehmoment 25Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 - 240mm²

Kabel

Material des Kabels Cu

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m