



HYT002H

Anschlussklemmen P250 Einbau Cu/Al 4P 1x 10-150mm²

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	4 P

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Montage

Drehmoment	6Nm
------------	-----

Anschluss

Leiterquerschnitt	10...150 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	10...120 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	10...150 mm ²

Kabel

Material des Kabels	Cu / Al
---------------------	---------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja