



HYT006H

Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 1x 50-185mm²

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	4 P

Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

Montage

Drehmoment	12Nm
------------	------

Anschluss

Leiterquerschnitt	50...185 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	50...185 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	50...185 mm ²

Kabel

Material des Kabels	Cu / Al
---------------------	---------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen