



HYT007H

## Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 3P 2x 35-120mm<sup>2</sup>

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

#### Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

#### Montage

Drehmoment	25Nm
------------	------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	2 x 35...120 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	2 x 35...95 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	2 x 35...120 mm <sup>2</sup>

#### Kabel

Material des Kabels	Cu / Al
---------------------	---------

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen