



HYT066H

## Anschlussklemmen P250 Anbau Cu/Al 4P 6x 6-35mm<sup>2</sup>

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	4 P

#### Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------

#### Montage

Drehmoment	6Nm
------------	-----

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	6 x 6...35 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 x 6...35 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	6 x 6...35 mm <sup>2</sup>

#### Kabel

Material des Kabels	Cu / Al
---------------------	---------

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen