



HYW008H

Klemmen x630/P630 Cu/Al version 4Polig 2x 35-300mm²

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	4 P

Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	321.49 W
Verlustleistung pro Pol	107.16 W

Montage

Drehmoment	25Nm
------------	------

Anschluss

Leiterquerschnitt	2 x 35...300 mm ²
-------------------	------------------------------

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja