



HZT611

Sammel-Schienenadapter 1polig für selektiven Leitungsschutzschalter L1

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Kompatibilität

Geeignet für Schienenbreite von/bis	12 mm
-------------------------------------	-------

Konnektivität

Steckerbreite	27 mm
---------------	-------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

Abmessungen

Breite installiertes Produkt	27 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Sammelschienenabstand	40 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	1.6 W
-------------------------	-------

Anschluss

Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe
--------------	---------------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...80 °C