



HZT631

Sammel-Schienenadapter 3polig für selektiven Leitungsschutzschalter

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Kompatibilität

Geeignet für Schienenbreite von/bis	12 mm
-------------------------------------	-------

Konnektivität

Steckerbreite	81 mm
---------------	-------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

Abmessungen

Breite installiertes Produkt	81 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Sammelschienenabstand	40 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	4 W
-------------------------	-----

Anschluss

Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe
--------------	---------------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...80 °C