



JK113B26

Hausinstallationskanal-Kit UT/OT PVC GAMMA 250x70mm Länge 2,6m reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart geschraubt in Unterteil

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	2600 mm
Kanalhöhe	68 mm
Länge	2600 mm
Kanalbreite	250 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt, pressblank, natur
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 14500 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	2
Kammeranzahl	1 / 3
Klammern pro Meter	1

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C