



JZ132

Deckenanschluss,gamma,Kanal 250 mm

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 350 mm

Kanalbreite 250 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung geschlossen

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Oberfläche strukturiert

Transparent Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...40 °C