



KB163N

Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Ausführung

Anzahl Module	13
---------------	----

Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	415 V
---	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	228 mm
Teilungsmaß	17.8 mm
Fixierungsabstand in Modulschritten	1

Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 Phase
-----------------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	blau
-------	------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	13
-------------------------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE

betroffen

Verwendung Bedingungen

Isoliert

Ja