



## Kammchiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 13 Module braun

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

#### Ausführung

Anzahl Module	13
---------------	----

#### Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 V
-------------------------------	-------

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

#### Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Abmessungen

Länge	228 mm
Teilungsmaß	17.8 mm
Fixierungsabstand in Modulschritten	1

#### Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 Phase
-----------------------------------	---------

#### Werkstoff

Farbe	braun
-------	-------

#### Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

#### Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
--	------

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	13
-------------------------------	----

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

KB163P

