



KB180B

Kammschiene 1P 80A Stiftanschluss 16mm² 57M

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Ausführung

Anzahl Module	57
---------------	----

Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 V
-------------------------------	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	1000 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 Phase
-----------------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	57
-------------------------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE

betroffen

Verwendung Bedingungen

Isoliert

Ja