



KB480B

## Kammschiene 3P+N 80A Stiftanschluss 16mm<sup>2</sup> 57M

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

#### Ausführung

Anzahl Module	57
---------------	----

#### Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

#### Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

#### Abmessungen

Länge	1000 mm
Teilungsmaß	17.8 mm
Fixierungsabstand in Modulschritten	4

#### Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3 Phasen
-----------------------------------	----------

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

#### Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	14
-------------------------------	----

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE

betroffen

**Verwendung Bedingungen**

---

Isoliert

Ja