



Kammchiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 12 Module braun

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Ausführung

Anzahl Module	11
---------------	----

Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	MZ201 ; MZ202 ; MZN173 ; MZS173
-----------------------------------	---------------------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 V
-------------------------------	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	195 mm
Teilungsmaß	17.8 mm
Fixierungsabstand in Modulschritten	2

Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 Phase
-----------------------------------	---------

Werkstoff

Farbe	braun
-------	-------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
--	------

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	11
-------------------------------	----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

KB963P

