



Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss/Phase, Länge 125mm

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 1 P

Strom

Nennstrom 63 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.2 W

Kabel

Leitungslänge 125 mm

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

KC125