



KC325

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3 P

Strom

Nennstrom 63 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.6 W

Kabel

Leitungslänge 125 mm

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen