



KD302M

**Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A für 2 Motorschutzschalter**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

**Kompatibilität**

Bestimmt für kompatible referenze	Motor starter
-----------------------------------	---------------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

**Spannung**

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

**Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Abmessungen**

Länge	88 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
-------	-----------

**Montage**

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Ja
---	----

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...80 °C
Isoliert	Ja