



KD304M

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 4 Motorschutzschalter

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Motor starter
-----------------------------------	---------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	176 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Ja
---	----

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...80 °C

