



KDN263AZ

Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 2 P

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung 400 V

Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Länge 212 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Ja

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

Anschlussart Schraubtechnik

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 4

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Nein

Verwendung Bedingungen

Isoliert Ja