



KDN280A

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 2 P

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung 400 V

Strom

Nennstrom 80 A

Abmessungen

Länge 210 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16mm²

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Verwendung Bedingungen

Isoliert Ja