



KDN280A

Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	2 P
Polart	2 P

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
---	-------------

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	210 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
-------------------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Isoliert	Ja
----------	----