



KDN280B

## Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm<sup>2</sup> 80A 57 Module

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	2 P
Polart	2 P

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 / 400 V
---	-------------

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

#### Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

#### Abmessungen

Länge	1000 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

#### Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	27
-------------------------------	----

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Isoliert	Ja
----------	----