



KDN363F

## Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 12 Module

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

#### Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 / 400 V
---	-------------

#### Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

#### Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Abmessungen

Länge	210 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

#### Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

#### Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein
--	------

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja

#### Verwendung Bedingungen

Isoliert	Ja
----------	----