



KDN380B

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

Kompatibilität

Bestimmt für kompatible referenze	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
---	-------------

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	1000 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein
---	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Nein

Ausstattung

Anzahl der Anschlüsse	57 C
-----------------------	------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Isoliert	Ja
----------	----