



**Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm<sup>2</sup> 58M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polanzahl 4 P

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 415 V

**Spannung**

Max. Betriebsspannung 400 V

**Strom**

Nennstrom 80 A

**Abmessungen**

Länge 1035 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

**Werkstoff**

Farbe steingrau

**Montage**

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16mm<sup>2</sup>

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 14

**Normen**

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Sicherheit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

**Verwendung Bedingungen**

Isoliert Ja

KDN450E