



KDN451D

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4 P

Konnektivität

Steckerbreite 11.5 mm

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung 400 V

Strom

Nennstrom 80 A

Abmessungen

Länge 215 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Montage

Montageart oder Montageweise horizontal

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16mm²

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

Kabel

Querschnitt 16 mm²

Ausstattung

Anzahl der Anschlüsse 12 C

Anzahl der einbaubaren Geräte 3

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

