



KDN463A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4 P

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung 400 V

Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Länge 210 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

Werkstoff

Farbe steingrau

Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Nein

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 3

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Isoliert Ja