



KDN464A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

Konnektivität

Steckerbreite	11.5 mm
---------------	---------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
---	-------------

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	215 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein

Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja
--	----

Kabel

Querschnitt	10 mm ²
-------------	--------------------

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	3
-------------------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
Isoliert	Ja
