



KDQ08059005



Klappdeckel Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	53 mm
Länge Außenmaß	314 mm
Länge Einbaumaß	294 mm
Breite Einbaumaß	294 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Breite Außenmaß	314 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der Gerätebecher	4

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------