



KDQ08127011



## Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	60 mm
Länge Außenmaß	314 mm
Länge Einbaumaß	294 mm
Breite Einbaumaß	294 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	314 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
Werkstoff Deckel	Polyamid

#### Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der Gerätebecher	4

#### Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------