



KDS463AS

## Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1N-L2N QuickBusbar

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

#### Konnektivität

Steckerbreite	11.5 mm
---------------	---------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V
-------------------------------	-------------

#### Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Abmessungen

Länge	215 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

#### Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	Nein

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	Ja
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss

#### Kabel

Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>
-------------	--------------------

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	3
-------------------------------	---

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Sicherheit

REACH konform	Nein
RoHS konform	Ja

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
Isoliert	Ja

---