



KDS463AT

## Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1N-L2N-L3N-L1N QuickBusbar

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl 4 P

#### Konnektivität

Steckerbreite 11.5 mm

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 / 400 V

#### Strom

Nennstrom 63 A

#### Abmessungen

Länge 215 mm

Teilungsmaß 17.8 mm

#### Werkstoff

Farbe steingrau

#### Montage

Montageart oder Montageweise horizontal

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter Nein

#### Anschluss

Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter Ja

#### Kabel

Querschnitt 10 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 5

#### Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

#### Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...75 °C

