



KF30M

**Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup>**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Polart 3 P

**Ausführung**

Anzahl Module 2.5

**Spannung**

Max. Betriebsspannung 400 V

**Strom**

Nennstrom 63 A

**Werkstoff**

Werkstoff Materialmix

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10mm<sup>2</sup>

**Zubehör**

Typ des Zubehörs Einspeiseklemme

**Normen**

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -25...55 °C

Höhe über N.N. 2000 m

Lager-/Transporttemperatur -25...80 °C