



KJ100A

Messingschienenverteiler 100A, 4polig, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² je Pol

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4 P

Ausführung

Anzahl Module 4

Strom

Nennstrom 100 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 44 mm

Höhe installiertes Produkt 97 mm

Breite installiertes Produkt 71 mm

Werkstoff

Messinggewicht des Produktes 130 g

Montage

Drehmoment 2Nm

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 1.5...16 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 1.5...25 mm²

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen