



KJ160A

Messingschienenverteiler 160A, 4polig, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² je Pol

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 4 P

Ausführung

Anzahl Module 9

Strom

Nennstrom 160 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 44 mm

Höhe installiertes Produkt 96 mm

Breite installiertes Produkt 162 mm

Montage

Drehmoment 5Nm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 50mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2,5 - 70mm²

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen