



KJD080C1

**Zählersteckklemme, 3~ AC, 80 A, mit TRE, Ausführung Schweiz**

**Technische Merkmale**

**Funktion**

Geeignet für flexible Leiter Ja

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  400 V

Nennspannung 400 V

**Strom**

Nennstrom 80 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 37 mm

Höhe installiertes Produkt 60 mm

Breite installiertes Produkt 136 mm

Höhe 37 mm

Breite 136 mm

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4.8 W

**Werkstoff**

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

Transparent Nein

**Montage**

Drehmoment 3Nm

**Anschluss**

Klemmenquerschnitt 35 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Leiterquerschnitt (starr) 2.5...35 mm<sup>2</sup>

Anschlussart Verdrahtungsseite Schraubbar

Anschlussart Energiezählerseite steckbar

**Kabel**

Anordnung der Kabelzuführung Unten

**Bedienung**

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE

betroffen