



KJZ000J3

Tarifdrahthalter für ZSK, für das isolierte Fixieren von bis zu 7 Drähten

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Montageart	Eingehängt

Funktion

Geeignet für flexible Leiter	Ja
------------------------------	----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Nennspannung	400 V

Abmessungen

Länge	30 mm
-------	-------

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	4.55 g
Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Transparent	Nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt (eindrätig)	1 ; 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt (feindrätig)	1 ; 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 2,5mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse	1.5...4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse	0.5...4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...4 mm ²
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1.5 / 25 mm ²
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 / 2.5 mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...40 °C
--------------------	-------------