



KN032

Einspeiseklemme 160A tertio

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	400 V
--------------	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Materialmix
-----------	-------------

Montage

Drehmoment	3Nm
------------	-----

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 70mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja