



KN06N

Klemmen QC N 6Klemmstellen

Technische Merkmale

Funktion

Geeignet für flexible Leiter Ja

Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 34 mm

Höhe installiertes Produkt 33 mm

Breite installiertes Produkt 30 mm

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0.008 kg

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse 1.5...25 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 1.5...25 mm²

Einstellungen

Klemmenart N-Klemme

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen