



KN10N

Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|-----------|-----|
| Polanzahl | 1 P |
| Polart | 1 P |

Funktion

| | |
|------------------------------|----|
| Geeignet für flexible Leiter | Ja |
|------------------------------|----|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------|
| Tiefe installiertes Produkt | 34 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 33 mm |
| Breite installiertes Produkt | 45 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kupfergewicht des Produktes | 0.011 kg |
|-----------------------------|----------|

Anschluss

| | |
|--|--------------------------|
| Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse | 1.5...25 mm ² |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1.5...25 mm ² |

Einstellungen

| | |
|------------|----------|
| Klemmenart | N-Klemme |
|------------|----------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|