



KN22E

Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	1 P

Funktion

Geeignet für flexible Leiter	Ja
------------------------------	----

Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	34 mm
Höhe installiertes Produkt	33 mm
Breite installiertes Produkt	90 mm

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	0.021 kg
Farbe	grün/gelb
Farbe	grün

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel), mit Aderendhülse	1.5...25 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1.5...25 mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein